

熱中症対策商品

業務用過冷却冷蔵庫

体の芯から冷やす、新しい水分補給

アイススラリーの冷却メカニズム（冷える仕組み）


- 1 アイススラリーを飲む
- 2 体内に届く
- 3 氷が熱を吸収
- 4 クールダウン



微細な氷を含む
冷たい飲料を飲む



のどや胃を通過し、
体の内側を冷却



氷が溶ける際に、
体の熱を効率よく奪う



体の中から冷やし、
暑熱対策をサポート

専用冷蔵庫で、
いつでもすぐに
冷たいアイススラリーを

職場・スポーツなど熱中症対策の義務化に！

過冷却冷蔵庫

手軽に
熱中症対策



作りかたは簡単な3ステップ



☀ 素早く手軽に、体の中からクールダウン！

- ☑ 持ち運びに便利
- ☑ 休憩時にすぐ飲める
- ☑ いつでもどこでもリフレッシュ！

アイスラリーが選ばれるポイント



体の内側から効率よく冷却
微細な水の粒子が体の深部まで冷却効果を発揮します



手軽に作れてすぐ飲める
いつもの飲料をセットするだけ。手軽に水分補給できます



専用冷蔵庫で安定保管
専用冷蔵庫で一定温度をキープ。いつでも安定した品質を維持します



屋外作業やスポーツ時に便利
体の中からすばやくクールダウン。暑い環境でもパフォーマンスをサポートします

こんなシーンにおすすめ



建設現場
屋外での長時間作業の熱中症対策に



工場・製造業
高温環境下の作業時のクールダウンに



倉庫・物流
荷積み・仕分けなどの体温上昇対策に



屋外イベント
夏のイベントスタッフや来場者の体調管理に



スポーツ練習・試合
運動前後の体温調整でパフォーマンス向上に



部活動・学校
熱中症予防と集中力維持のサポートに

製品仕様

GRD-062FX (改)



GFD-081FX (改)



GFN-081FX (改)



製品重量	85 kg	75 kg	70 kg
外形寸法	W610×D800×H1950 mm	W770×D800×H850 mm	W770×D650×H850 mm
収容量 (※1)	162本	84本	60本
冷却時間 (※2)	約17時間	約15時間	-
冷却時消費電力 (50/60HZ)	185W	-	-
電源仕様	単相100V	単相100V	単相100V
冷媒	R1234yf	R1234yf	R1234yf

※1 500mlペットボトル1本φ68mmとした場合 ※2 500mlペットボトル (φ68mm) 入り清涼飲料水を、常温 (約28℃) から-5℃まで冷却した場合。天然水-6℃、スポーツ飲料-7℃の温度設定にて冷却。 ※記載内容は社内テストの条件であり、過冷却を保障するものではありません。 ※同種の飲料であっても、メーカーや設定、保管時間によっては過冷却が100%再現されない場合があります。 ※缶飲料、ガラス容器、高圧封入飲料 (強炭酸飲料) は破壊の危険性があるためご使用いただけません。 ※過冷却飲料は振動や衝撃により凍ることがあります。本製品を揺らす、扉を強く開閉する、庫内に飲料を収納したまま製品を移動する等の行為はお控えください。

導入のご相談は
お気軽に！

両備ホールディングス株式会社
両備テクノモビリティカンパニー

【フクシマガリレイ業務用過冷却冷蔵庫 販売代理店】
〒700-0973 岡山市北区下中野717-103
TEL:086-243-0584 (平日9時~17時)

両備テクノモビリティ
公式サイト

